

**Brusna pila – silicijev karbid (zelena), pravokotna, Dolžina × širina (mm)
stopnja preciznosti: 100X10M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558625 100X10M
GTIN	4260496530467
Razred artikla	56Z

Opis**Uporaba:**

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje** in **posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **karbidno trdino, neželezne kovine**, steklo, keramiko in porcelan. Material z **veliko trdoto** in izrazitim učinkom **samodejnega ostrenja**.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Tehnični opis

Širina	10 mm
Zrnatost	180
Stopnja preciznosti	polfina
Dolžina	100 mm
Barva	zelena
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Oblika	pravokotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		