

mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484000 50
GTIN	4045197211118
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Nazivna mera	50 mm
Kalibriranje	M2

Vrsta izdelka

mejnega kontrolnega trna

StoritveDAkkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60 mm

028340 60

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 60 mm

028300 60