

**Brusna pila – plemeniti korund, pravokotna, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 150X16M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558525 150X16M
GTIN	9003172581347
Razred artikla	53Y

Opis**Uporaba:**

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **jeklo** (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje **velika trdota robov** in visoka **učinkovitost**.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Tehnični opis

Zrnatost	180
Širina	16 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Dolžina	150 mm
Barva	roza
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika	pravokotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		