



Garnitura preciznih rebrastih pil SH 2 = polfina, 12-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	528310
GTIN	2050001697981
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Obseg dobave:

V rolo-torbici. Po 1 pila art. 528300 oblike 711 – 790.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polfina
Švicarski nasek	2
Številka naseka	25 cm
Celotna dolžina	180 mm
Število posamičnih pil	12

Vrsta izdelka

Precizne rebraste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		

Pribor

Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 761	528300 761
Rolo-torbica za rebraste pile Število žepov 12	528510 12
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 731	528300 731
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 750	528300 750
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 771	528300 771
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 711	528300 711
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 713	528300 713
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 732	528300 732
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 790	528300 790

Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 741	528300 741
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 763	528300 763
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 764	528300 764
Precizna rebrasta pila, polfinadolžina 180 mm Tip 781	528300 781