



Precizna rebrasta pila, polfina dolžina 180 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 741



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 528300 741 |
| GTIN | 613548076743 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Presek | 7,4 mm |
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Švicarski nasek | 2 |
| ustreza nemškemu naseku | 2 |
| Številka naseka | 25 cm |
| Celotna dolžina | 180 mm |
| Značilnost blagovnega imena | SH 2 / DH 2 |
| Vrsta izdelka | Precizne rebraste pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |