

**Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	529220 5
GTIN	4007220016794
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. **Celotna dolžina pile = 140 mm**; Dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo $\varnothing = 3$ mm.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz **kaljenega jekla** ali **karbidne trdine**. Tudi za obdelavo **stekla, keramike** itd. Pilite **manjšo pritiskno silo**, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.

Zrnatost:

Univerzalna zrnatost (standardne pile) **D 126**

Dodatni pribor:

Hitrovpnjalni ročaj za te pile nadete pod art. 519700.

Tehnični opis

Opis oblike	pravokotna
Presek z oblogo	2,6×2,6 mm
Dolžina obloge	70 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Zrnatost	D126
vklj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Iglasta pila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		

Pribor

Hitrovpjalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2
Hitrovpjalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3