

**Gladilni kamen za jeklo, korund (A) groba/fina, Dolžina × širina: 150X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558815 150X50
GTIN	4260496535240
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

**Korund** v srednje trdem vezivu. Spodaj običajni korund (A), zrnatost 100 (grobi); zgoraj plemeniti korund 280/320 (fini).

**Uporaba:**

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

**Napotek:**

**Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Širina	50 mm
Zrnatost	100
Zrnatost	280/320
Dolžina	150 mm
Višina	25 mm
Stopnja preciznosti	groba / fina
Brusno sredstvo	Korund
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		