



Garnitura preciznih iglastih pil 6-delna, Celotna dolžina mm/švicarski nasek: 160/0



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 527650 160/0 |
| GTIN | 613548050125 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = $\frac{1}{2}$ dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.

Za hitrovpeljalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Vsebina:

Po 1 kos

oblika 1; 3; 4; 5; 6; 10

Obseg dobave:

V torbici iz umetne mase.

Napotek:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 – 527070.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Švicarski nasek | 0 |
| Celotna dolžina | 160 mm |
| Vrsta izdelka | Precizne iglaste pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2 | 519700 2 |
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3 | 519700 3 |