



## Precizna rebrasta pila, fina Dolžina 150 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 964



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	528050 964
GTIN	613548078990
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

#### Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Številka naseka: 38 cm

### Tehnični opis

Presek	4,6 × 1,4 mm
Stopnja preciznosti	fina
Švicarski nasek	2
ustreza nemškemu naseku	2
Številka naseka	38 cm
Celotna dolžina	150 mm
Značilnost blagovnega imena	SH 2 / DH 2
Vrsta izdelka	Precizne rebraste pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		