



Garnitura preciznih iglastih pil VALTITAN 6-delna, Celotna dolžina mm/ švicarski nasek: 180/2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527660 180/2
GTIN	613548045794
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom, tako lahko pile očistimo kar z lahкими udarci ob leseno površino.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Obseg dobave:

V torbici iz umetne mase. Po 1 pila s ploščato konico, polokrogle, okrogle, štirikotne, trikotne in Barrett oblike.

Tehnični opis

Švicarski nasek	2
Celotna dolžina	180 mm
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		

Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno

Pribor

Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3
Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2