



Precizna rebrasta pila, fina Dolžina 150 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 911



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	528050 911
GTIN	613548078013
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Tehnični opis

Presek	2 × 1,2 mm
Stopnja preciznosti	fina
Švicarski nasek	2
ustreza nemškemu naseku	2
Številka naseka	38 cm
Celotna dolžina	150 mm
Značilnost blagovnega imena	SH 2 / DH 2
Vrsta izdelka	Precizne rebraste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno
INOX	primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	pogojno primerno