



Garnitura izvijačev za matice v celoti izoliran, Število ključev: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622510 11
GTIN	4010995228217
Razred artikla	63K

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti. **Uporaba:** Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Ergonomski večkomponentni ročaj z zaščito proti odkotaljenju. **Steblo** iz kromvanadijevega jekla, brunirano. Dolga izvedba; glava z globokim notranjim 6-kotnikom za dolge vijake.

Standard:

DIN 3125

Material:

Ergonomično oblikovan večkomponentni ročaj z zaščito proti kotaljenju, **steblo** iz kromvanadijevega jekla, brunirano, v celoti izoliran.

Vsebina:

po 1 kos art. 622500: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Tehnični opis

Število ključev	11
Oznaka proizvajalca	SoftFinish® electric

Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN 3125
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 11 mm	622500 11
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 13 mm	622500 13
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 8 mm	622500 8
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 5,5 mm	622500 5,5
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 7 mm	622500 7
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 17 mm	622500 17
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 6 mm	622500 6
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 9 mm	622500 9
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 10 mm	622500 10