

**Vijačni nastavek Torx® IMPACT, 3/8-colski, Profil Torx®: TX40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Razred artikla	62D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Ø na strani pogona: 19 mm

Dolžina: 50 mm

**Tehnični opis**

Ø na strani pogona	19 mm
Dolžina	50 mm
Profil Torx®	TX40
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

---

**Pribor**

Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski $\varnothing \times$ dolžina 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Varnostna sponka za nasadne ključe, 3/8-colski Tip 1	650780 1
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski $\varnothing$ 18 mm	650800 18
Izvečnik za varnostne sponke	650785
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvečnikom Tip 1	650790 1