

**Nasadni ključ Torx® IMPACT, 3/8-colski, Profil Torx®: E12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650500 E12
GTIN	4045197214799
Razred artikla	62D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 11,7 mm

Ø na izhodni strani: 15 mm

Dolžina: 32 mm

Tehnični opis

Mera profila A	11,7 mm
Profil Torx®	E12
Dolžina	32 mm
Ø na izhodni strani	15 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®

Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Varnostna sponka za nasadne ključe, 3/8-colski Tip 1	650780 1
Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Izvečnik za varnostne sponke	650785
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 18 mm	650800 18
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvečnikom Tip 1	650790 1