

**Garnitura nasadnih ključev s T-ročajem, z zglobom, Število ključev: 7****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 622810 7 |
| GTIN | 8014230038681 |
| Razred artikla | 63P |

Opis**Izvedba:**

T-ročaj je izveden kot drsni ročaj z varovalko pred izpadanjem na koncu ročaja. Z vrtljivo glavo z zglobom (kot vrtenja 50°, delovni kot do 90°). Vgrajena pritiska vzmet zadrži glavo v njenem trenutnem položaju.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Vsebina:

po 1 nasadni ključ art. 622800: Vel. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Število ključev | 7 |
| Kot zasuka | 50 stopinj |
| Delovni kot | 90 stopinj |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromiran |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 11 mm | 622800 11 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 19 mm | 622800 19 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 8 mm | 622800 8 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 13 mm | 622800 13 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 14 mm | 622800 14 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 17 mm | 622800 17 |
| Nasadni ključ z zglobom Zev ključa 10 mm | 622800 10 |