

**Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 200/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628800 200/8
GTIN	4020772041113
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

celotna dolžina	405 mm
Nazivni Ø čepa	8 mm
največji Ø	200 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	125 - 200 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike