

**HOLEX****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski z magnetom, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 650135 19     |
| GTIN                  | 4045197336309 |
| Razred artikla        | 62D           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Tehnični opis**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Zev ključa                  | 19 mm                 |
| Dolžina                     | 30 mm                 |
| Ø na izhodni strani         | 27,5 mm               |
| Pogonski 4-kotnik           | 3/8 col               |
| Pogonski profil             | 6-kotni nasadni ključ |
| Primerno za strojno uporabo | da                    |
| Vrsta izdelka               | Nasadni ključ         |

**Pribor**

|   |               |
|---|---------------|
| Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 2 | 650790 2      |
| Izvlečnik za varnostne sponke   | 650785        |
| Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X18 mm                             | 650900 2,5X18 |
| Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 22 mm                                       | 650800 22     |