

**Koken****Kardanski zglob IMPACT, 3/8-colski****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650590
GTIN	4991644340347
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrnite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 E 10 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 48 mm

**Tehnični opis**

celotna dolžina	48 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Kardanski zglob

---

**Pribor**

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 22 mm

650800 22

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
3/8-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 2

650790 2

Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina  
2,5X18 mm

650900 2,5X18