

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski Surface Drive, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650130 19
GTIN	4991644318049
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

**Tehnični opis**

Dolžina	32 mm
Ø na izhodni strani	27 mm
Zev ključa	19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

**Pribor**

Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 2

650790 2

Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 22 mm

650800 22

Izvlečnik za varnostne sponke

650785