



Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 200/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

največji Ø	200 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	125 - 200 mm
celotna dolžina	405 mm
Nazivni Ø čepa	10 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

