



## Kardanski zglob IMPACT, 3/8-colski



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	650600
GTIN	4045197214805
Razred artikla	62D

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 F 10 s skoznjo izvrtino za zatič. Notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 E 10 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 50 mm

### Tehnični opis

celotna dolžina	50 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Kardanski zglob

**Pribor**Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski  $\emptyset \times$  dolžina  
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski  $\emptyset$  22 mm

650800 22

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
3/8-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 2

650790 2