

**Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 40/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628800 40/3
GTIN	4020772041038
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

največji Ø	40 mm
Nazivni Ø čepa	3 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	18 - 40 mm
celotna dolžina	150 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike