



## Sklopka za hitro zamenjavo IMPACT, 3/8-colska, Celotna dolžina:mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	650650
GTIN	4045197286116
Razred artikla	62D

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 10 z izvrtino in krožnim utorom.

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 46 mm

Zunanji 4-kotnik: 3/8 col

### Tehnični opis

Zunanji 4-kotnik	3/8 col
celotna dolžina	46 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Material	Krom-molibdenovo jeklo
Površina	brunirani

Vrsta izdelka

Povezovalni del

**Pribor**Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski  $\emptyset \times$  dolžina  
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski  $\emptyset$  18 mm

650800 18

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
3/8-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 1

650790 1