



## Nastavljivi objemni ključ, za momentni ključ, s kljunom, za zunanji Ø matice: 20-42mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628520 20-42
GTIN	4020772051518
Razred artikla	63Q

### Opis

#### Izvedba:

Objemni ključi s čepom. Jeklo za poboljšanje, kaljeno, popuščano in brunirano. S 4-kotnim vpenjalom, 1/2-colskim oz. 3/4-colskim (vel. 95–165) za uporabo z momentnim ključem (od art. 655500).

#### Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

### Tehnični opis

efektivna dolžina A	100 mm
za zunanji Ø matice	20 - 42 mm
celotna dolžina	135 mm
Tip	771Md
Oznaka proizvajalca	771Md
Vrsta izdelka	Objemni ključ