

**Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni Ø čepa: 10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 628600 10     |
| GTIN                  | 4020772040901 |
| Razred artikla        | 63Q           |

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksima čepoma.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

**Tehnični opis**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nastavljiva razdalja med čepoma a | 22 - 125 mm                        |
| Nazivni Ø čepa                    | 10 mm                              |
| Tip                               | 758                                |
| Oznaka proizvajalca               | 758                                |
| Dolžina L                         | 260 mm                             |
| zakrivljeni                       | ne                                 |
| ravne                             | da                                 |
| Nastavljanje dolžine              | da                                 |
| Vrsta izdelka                     | Šestilni ključ za kotne brusilnike |

