

Koken**Držalo Impact, 3/8-colsko za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650950
GTIN	4991644204878
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Uporaba:

Držalo za vijačne nastavke z notranjim 3/8-colskim 4-kotnikom za gibko vpenjanje 1/4-colskih vijačnih nastavkov C 6,3.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Ø na strani pogona: 19 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 30 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	30 mm
Ø na strani pogona	19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col

Vrsta izdelka

Držalo za vijačne nastavke

PriborSpojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski $\emptyset \times$ dolžina
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
3/8-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 1

650790 1

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski \emptyset 18 mm

650800 18