



Nasadni ključ Torx® IMPACT, 3/8-colski, Profil Torx®: E10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	650500 E10
GTIN	4045197214782
Razred artikla	62D

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 9,42 mm

Ø na izhodni strani: 12,5 mm

Dolžina: 32 mm

Tehnični opis

Mera profila A	9,42 mm
Ø na izhodni strani	12,5 mm
Dolžina	32 mm
Profil Torx®	E10
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®

Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski \varnothing x dolžina 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski \varnothing 18 mm	650800 18
Varnostna sponka za nasadne ključe, 3/8-colski Tip 1	650780 1
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 1	650790 1
Izvlečnik za varnostne sponke	650785