

**Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631515 E10
GTIN	4045197493408
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 9,4 mm

Ø na izhodni strani: 11,3 mm

Dolžina: 25 mm

Tehnični opis

Mera profila A	9,4 mm
Dolžina	25 mm
Ø na izhodni strani	11,3 mm
Profil Torx®	E10
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

