

**Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631500 E6
GTIN	4018754000951
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 5,7 mm

Ø na izhodni strani: 8 mm

Dolžina: 23 mm

Tehnični opis

Mera profila A	5,7 mm
Profil Torx®	E6
Dolžina	23 mm
Ø na izhodni strani	8 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Nasadni ključ