

**Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski, Širina rezila: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631615 3,5
GTIN	4045197559586
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Ø na strani pogona: 11 mm

Dolžina: 25 mm

Debelina rezila: 0,6 mm

Tehnični opis

Širina rezila	3,5 mm
Debelina rezila	0,6 mm
Dolžina	25 mm
Ø na strani pogona	11 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

