

**Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631500 E8
GTIN	4018754000975
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

**Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 7,5 mm

Ø na izhodni strani: 10,5 mm

Dolžina: 23 mm

**Tehnični opis**

Profil Torx®	E8
Mera profila A	7,5 mm
Ø na izhodni strani	10,5 mm
Dolžina	23 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Nasadni ključ