



Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 12X13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610100 12X13
GTIN	4018754017799
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 610600

Tehnični opis

Zev ključa ₁	12 mm
maksimalna širina zeva b1	29 mm
maksimalna višina zeva h	6 mm
Maksimalna širina zeva b2	31 mm
Zev ključa ₂	13 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	170 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ