



Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 46



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630002 46
GTIN	4045197185310
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

46-delni komplet – 1/4-colski: 13 nasadnih ključev, 1/4-colski, 6-kotnik 4–14 mm

1 spojno držalo

6 vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik 3–8 mm

3 ploščati vijačni nastavki 3; 4,5; 7 mm

3 vijačni nastavki Phillips PH1–PH3

3 vijačni nastavki Pozidriv PZ1–PZ3

7 vijačnih nastavkov Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 ključi za notranji 6-kotnik 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 raglja z izmetačem, 1/4-colska

1 natični ročaj, 1/4-colski

1 t-ročaj, 1/4-colski

1 fleksibilni podaljšek, 1/4-colski, 150 mm
1 kardanski zglob, 1/4-colski
2 podaljška, 1/4-colski, 50 in 100 mm
Shranjevanje v: Plastični kovček (257×170×52 mm)

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Število delov	46
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva BLUE	630003 BLUE
Sponka iz umetne mase Barva RED	630003 RED