



Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 48



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630002 48
GTIN	4045197654571
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

48-delni komplet – 1/2-colski: 14 nasadnih ključev, 1/2-colski, 6-kotnik 8–24 mm

3 globoki nasadni ključi, 1/2-colski, 6-kotnik 17–19 mm

2 nasadna ključa za vžigalne svečke, 1/2-colski, 16 in 21 mm

1 raglja z izmetačem, 1/2-colska

1 kardanski zglob, 1/2-colski

1 podaljšek, 1/2-colski, 125 mm

1 podaljšek, 1/2-colski, 250 mm/t-ročaj, 1/2-colski

1 garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik v zložljivem držalu 1,5–8 mm

1 garnitura izvijačev Torx® v zložljivem držalu TX9–TX40

14 viličasto obročnih ključev 6–19 mm

3 ploščati izvijači 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 izvijači Phillips 1×75, 2×38, 2×100

1 kombinirane klešče 180 mm

1 klešče papiga 250 mm

1 kladivo 300 g

Shranjevanje v: Kovček iz umetne mase (450 × 350 × 90 mm)

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Število delov	48
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-24 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva BLUE	630003 BLUE
Sponka iz umetne mase Barva RED	630003 RED