



Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 73



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630002 73
GTIN	4045197579119
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

73-delni komplet – 3/8-colski: 18 nasadnih ključev, 3/8-colski, 6-kotnik 6–24 mm

9 globokih nasadnih ključev, 3/8-colski, 6-kotnik 8–24 mm

2 nasadna ključa za vžigalne svečke, 3/8-colski, 16 in 21 mm

3 nasadni ključ

(s 6-kotnim ročajem E 6,3)

1 spojno držalo, E 6,3, 6-kotnik na 1/4-colski 4-kotnik

1 spojno držalo, E 6,3, 6-kotnik na 3/8-colski 4-kotnik

4 vijačni nastavki za notranji 6-kotnik 3–6 mm

3 ploščati vijačni nastavki 4; 5,5; 7 mm

2 vijačna nastavka Phillips PH1; PH2

2 vijačna nastavka Pozidriv PZ1; PZ2

7 vijačnih nastavkov Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 raglja z izmetačem, 3/8-colska

1 t-ročaj, 3/8-colski

1 kardanski zglob, 3/8-colski

2 podaljška, 3/8-colski, 75 in 225 mm

1 podaljšek, 3/8-colski, 50 mm WobbleFix

1 adapter 3/8–1/4-colski

1 adapter 3/8–1/2-colski

13 viličasto obročnih ključev 6–19 mm

Shranjevanje v: kovčku iz umetne mase (380×285×85 mm)

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	73
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	6-24 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva RED	630003 RED
Sponka iz umetne mase Barva BLUE	630003 BLUE