



Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 148



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630002 148
GTIN	4045197608703
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

148-delni komplet – 1/4; 3/8; 1/2-colski: 30 nasadnih ključev 1/4, 1/2 col, 6-kotni 4–32 mm

13 globokih nasadnih ključev 1/4, 1/2-colski, 6-kotni 6–22 mm

13 nasadnih ključev 1/4, 3/8, 1/2-colski, za Torx® E4–E22

2 vložkov svečk 1/2 palca 16 + 21 mm

1 adapter 1/2–3/8 col

1 adapter za nastavke 1/2-palčni, 5/16-colski 6-kotni

1 adapter za nastavke 1/4-palčni, 1/4-colski 6-kotni

1 spojno držalo E 6,3 6-robo na 1/4-colski štirikotnik

15 nastavkov 5/16 cole (PH3; PH4; PZ3; PZ4; za Torx® TX40 – TX60, za notranji šestkotnik 8; 10; 12 mm, utor 8; 10; 12)

32-delna garnitura 1/4-colskih vijajčnih nastavkov v škatli iz umetne mase

2 raglji z izmetačem, 1/4 cole in 1/2 cole
 Natični ročaj, 1/4-colski
 2 T-ročaja 1/4, 1/2 cole
 2 kardanska zgloba 1/4, 1/2 cole
 4 podaljški 1/4, 1/2-colski 50, 100, 125, 250 mm
 3 ključi za notranji šestkotnik 1,5–2,5 mm
 Natični viličasti ključ 9, 8 x 22 mm
 3 ploščati izvijači vel. 6×38, 6×100, 8×150
 3 križni izvijači 1×75, 2×38, 2×100
 1 univerzalni nož (zložljiv) z 2 nadomestnima rezilom
 1 pomično merilo 150 mm
 1 tračni meter 3 m
 1 mala vodna tehtnica 200 mm
 1 viličasti ključ s polžem 200 mm
 1 kombinirane klešče 180 mm
 1 stranske ščipalne klešče 160 mm
 1 polokrogle klešče 160 mm
 1 klešče papiga 250 mm
 1 kladivo 300 g
 Shranjevanje v: plastični kovček (550×420×105 mm)

Tehnični opis

Število delov	148
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	TriWing
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Mere zeva ključa	metrični

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-32 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva BLUE	630003 BLUE
Sponka iz umetne mase Barva RED	630003 RED