


**Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631500 E4
GTIN	4018754000937
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 3,8 mm

Ø na izhodni strani: 5,6 mm

Dolžina: 23 mm

Tehnični opis

Mera profila A	3,8 mm
Dolžina	23 mm
Ø na izhodni strani	5,6 mm
Profil Torx®	E4
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Nasadni ključ