


Koken**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski z zglobom, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651215 24
GTIN	4991644357031
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Neposredno vijačenje na težko dostopnih mestih, kardanski zglob ni potreben.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Tehnični opis

Dolžina	73,5 mm
Ø na izhodni strani	34,5 mm
Zev ključa	24 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

PriborGarnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina
3X25 mm

651900 3X25