

HOLEX**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651210 24
GTIN	4045197215314
Razred artikla	62D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Vzmeteno uležaljeni magnet zagotovi zanesljiv prijem vijaka, hkrati pa vzmet zagotovi, da je glava vijaka zmeraj popolnoma oprijeta. Vzmet omogoča lažje odstranjevanje odvitih vijakov in matic.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Napotek:

6-kotni nasadni ključi HOLEX IMPACT, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 651202).

Tehnični opis

Dolžina	78 mm
Zev ključa	24 mm
Ø na izhodni strani	35 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm	651800 30
Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X25 mm	651900 3X25
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4	651790 4