

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive, Zev ključa: 21mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651010 21     |
| GTIN                  | 4991644353149 |
| Razred artikla        | 63R           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrnite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Prednosti:**

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

**Material:**

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

**Tehnični opis**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Ø na izhodni strani         | 30,7 mm                            |
| Dolžina                     | 38 mm                              |
| Zev ključa                  | 21 mm                              |
| Pogonski 4-kotnik           | 1/2 col                            |
| Pogonski profil             | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
| Primerno za strojno uporabo | da                                 |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

**Pribor**Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina  
3X25 mm

651900 3X25

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30