

Koken**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651010 22
GTIN	4991644353156
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	32 mm
Dolžina	38 mm
Zev ključa	22 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

PriborGarnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina
3X25 mm

651900 3X25

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30