

Koken**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski z zglobom, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651215 17 |
| GTIN | 4991644356966 |
| Razred artikla | 63R |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Neposredno vijačenje na težko dostopnih mestih, kardanski zglob ni potreben.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dolžina | 69,5 mm |
| Zev ključa | 17 mm |
| Ø na izhodni strani | 25,7 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Primerno za strojno uporabo | da |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

Pribor

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina
3X25 mm

651900 3X25

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4