

**Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolgi, Profil Torx®: TX40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631780 TX40
GTIN	4045197382252
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 6,6 mm

Ø na strani pogona: 12 mm

Dolžina: 100 mm

Tehnični opis

Profil Torx®	TX40
Mera profila A	6,6 mm
Ø na strani pogona	12 mm
Dolžina	100 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ