

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive, Zev ključa: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651010 27
GTIN	4991644353200
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Prednosti:**

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

**Material:**

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

**Tehnični opis**

Dolžina	40 mm
Zev ključa	27 mm
Ø na izhodni strani	38,2 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

**Pribor**

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina  
3X25 mm

651900 3X25

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4