

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski z zglobom, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651215 19     |
| GTIN                  | 4991644356980 |
| Razred artikla        | 63R           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Prednosti:**

Neposredno vijačenje na težko dostopnih mestih, kardanski zglob ni potreben.

**Standard:**

**DIN 3129**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Tehnični opis**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Zev ključa                  | 19 mm                 |
| Ø na izhodni strani         | 28,2 mm               |
| Dolžina                     | 73,5 mm               |
| Pogonski 4-kotnik           | 1/2 col               |
| Pogonski profil             | 6-kotni nasadni ključ |
| Primerno za strojno uporabo | da                    |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

**Pribor**

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina  
3X25 mm

651900 3X25

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4