

**Samonivelirni križni črtni laser GCL, Tip: 2-15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Razred artikla	46T

Opis**Izvedba:**

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

3 baterije art. 081561 LR6, večfunkcijsko držalo, laserska ciljna plošča in zaščitna torbica.

Tehnični opis

Višina	106 mm
Masa	490 g
Točnost	±0,3 mm/m
Navoj stojala	1/4 col
Navoj stojala	5/8 col

Območje niveliranja	±4 stopinj
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Doseg	15 m
Razred laserja	2
Dolžina	112 mm
Širina	55 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	3
Barva laserja	rdeča
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Križni črtni laser

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6