

HOLEX**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski, tankostenski Surface Drive, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651020 24 |
| GTIN | 4045197336477 |
| Razred artikla | 62D |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zažiranje ključa v glavo vijaka.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Ø na izhodni strani | 32 mm |
| Zev ključa | 24 mm |
| Dolžina | 45 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
| Primerno za strojno uporabo | da |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

Pribor

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm

651800 30

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4

651790 4

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina
3X25 mm

651900 3X25