



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna, Število delov:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630330
GTIN	4000896164813
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M3–M5 ter za notranji Torx® in navojem M3–M8.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 10 kos. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kotni vijačni nastavki C 6,3: 5 kos vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Vijačni nastavki Torx® C 6,3, z izvrtino: 7 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vijačni nastavki Phillips C 6,3: 3 kosi vel. 1; 2; 3

Pozidriv-BITS C 6,3: 3 kosi vel. 1; 2; 3

Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 3 kos vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držalo za vijačne nastavke: 1 kos, 1/4 cole, 4-kotni nastavek – 1/4 cole, 6-kotni nastavek za ključ

Spojno držalo: 1 kos, 6-kotni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole

Natični ročaj: 1 kos

Podaljški: 2 kosa vel. 55; 101,5 mm

Kardanski zglob: 1 kos

Raglja: 1 kos

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, z nedrsečo dvokomponentno prevleko

Višina: 52 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5,5-14 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-7 mm

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Število delov	38
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5,5-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-7 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase, z nedrsečo dvokomponentno prevleko
Dolžina	180 mm
Širina	98 mm
Višina	52 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem