

HOLEX**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 7X8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610950 7X8
GTIN	4045197441430
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:**DIN 3110 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	8 mm
Maksimalna širina zeva b ₂	20 mm
maksimalna širina zeva b ₁	18 mm
Zev ključa ₁	7 mm
maksimalna višina zeva h	4 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	130 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ