

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610710 10 |
| GTIN | 4045197159168 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

po 1 ključ art. 610700/610100/610900/610950/610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

Tehnični opis

| | |
|------------------|------------|
| Število ključev | 10 |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |

Pribor

Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število
ključev 11

611700 11